

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. ★气相色谱柱 Rxi-5Sil MS Cap. Column 30m×0.25mm×0.25um; ▲液相色谱柱 C18-120, 2.1×100mm, 1.9um; ▲液相色谱柱 HE SAX, 4.6×250mm, 5 μm; ▲液相色谱预柱 C18, 3um, 2.1x10mm with Cartridge (2根/盒); ▲液相色谱柱 C18 250mm×4.6um, 5 μm; ▲液相预柱滤芯 C18-AQ, 1.9um, 2.1x10 with Cartridge (2pcs) and Holder ; ▲岛津专用气相进样针 Xtra life micro-syringe, 10uL; 岛津专用气质联用仪不分流衬管 Topaz Liner, Splitless Single Taper Splitless Single Taper w/Wool 3.5mmx5.0x95 for Shimadzu GCs 5-pk; 岛津专用气质联用仪低流失隔垫 Premium Green Septa 1.9um, 60pc; 岛津专用气相色谱不分流衬管 GLASS INSERT SPLITLESS/WBI WWOOL PKT5; 岛津专用气相色谱分流衬管 LINER GC2010 3.4MMID GN WWOOL PKT5; 岛津专用气质联用仪 O 型圈 O-ring for Insert / O 型圈 (10 个/包); 岛津专用气相色谱金属压环 ClickTek Ferrule for Narrow Bore 0.43 6pc, 岛津专用气质联用仪柱头 SSNE-16-012S/STEEL NUT SHIM PKT5; 岛津专用气相色谱石墨垫 Graphite Ferrule 0.5 (10pc); ▲岛津专用液相色谱自动进样针 GRINDING COATING NEEDLE, 20A; 紫外分光光度计样品池 UV-2550/30mm; 岛津专用气质联用仪灯丝 FILAMENT D ASSY; 紫外分光光度计石英比色池 Quartz 45 12.5 12.5mm ; single; ▲岛津专用液相色谱流动相过滤器 HPLC Starter Kit 2, V2.0: 4x SafetyCap II , 4x blind plug, 8x fitting 3,2 mm OD, 4x air valve; ▲岛津专用液相色谱安全瓶盖套装 SafetyWasteCap GL 45, V2.0, 2x PFA-fitting 2,3/3,2 mm OD, 1x 6,4 - 9 mm ID + connector for exhaust filter; ▲岛津专用液相色谱安全瓶盖过滤器 Exhaust filter M, V3.0, economy package, with splash guard and change indicator; ▲液相色谱废液桶 Canister 5 liter, GL45, PE-HD, UN-Y

approval, dimensions (W x H x D): 150 x 250 x 195 mm; 洗瓶机 A 碱性清洗剂 A 碱性清洗剂 2.5L; 洗瓶机 A 酸性中和剂 A 酸性中和剂 2.5L; 液相色谱一次性无内衬进样小瓶 1.5ml Screw Neck Vial, ND9, 32 x 11.6mm, clear glass, label 100/box; 液相色谱预开口进样瓶瓶盖 9mm; 100 个/包; 液相色谱进样瓶瓶盖 9mm; 100 个/包; ▲HLB 固相萃取柱 HLB 60mg/3mL 50pcs; ▲LCX 固相萃取柱 LCX, 500mg/6mL, 30pcs; ▲HLB 固相萃取柱 HLB 500mg/6mL 30pcs; 岛津专用纯水机活性炭滤芯活性炭 G10·20 用(1 个装); 岛津专用纯水机精密过滤芯精密过滤层 G10·20 用(1 个装) / 过滤层; 岛津专用纯水机过滤树脂纯水器用过滤树脂 G-10 用(1 个装); ▲岛津专用液相色谱 SPD 检测器氙灯 LAMP DEUTERIUM(D2)L-6585; ▲岛津专用液相色谱 SPD 检测器钨灯 Tungsten Halogen Lamp, 12V; 岛津专用液相色谱柱塞杆密封圈 SEAL GFP ; 1 个/包; 岛津专用液相色谱隔膜垫片 DIAPHRAM / 塑料垫圈 2 个/包; 岛津专用液相色谱进口单向阀 Inlet check valve ASSY; 岛津专用液相色谱出口单向阀 Outlet Check Valve, XR; 岛津专用液相色谱吸滤头 FILTER ASSY 20A, 含吸滤头 + 原装进液管路整套, 生产厂为岛津(上海)实验器材有限公司, 厂址为上海市徐汇区田林路 192 号 4 幢第 2 层 1 号室。(产品名称 1) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 1) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 1) 的(关键工序)在中国境内完成。

2. ▲气相色谱柱 CP-Sil 5 CB 50m $\times$ 0.32mm $\times$ 5.0um; 液相色谱柱 XDB-C8, 4.6 $\times$ 250mm, 5um; 液相色谱柱 TC-C18(2), 4.6 $\times$ 250mm, 5um; 安捷伦专用液相色谱过滤白头 PTFE Frits 5 个/包; 安捷伦专用气相色谱内衬管 Lnr.gen purp split/spltls.tpr, glswl, deac 300 μ l; 安捷伦专用气相色谱进样针 Syringe, 10ul tapered; PAX 固相萃取小柱 Bond Elut PlexaPAX 200mg, 6mL 30/pk, 生产厂为安捷伦科技(中国)有限公司, 厂址为北京市朝阳区望京北路 3 号研发中心(一期)3 层 3-1 至 3-3 室。(产品名称 2) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 2) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 2) 的(关键工序)在中国境内完成。

3. 原子荧光光谱仪空心阴极灯-砷适用于 AFS-9532；原子荧光光谱仪空心阴极灯-汞适用于 AFS-9532；原子荧光光谱仪注射器适用于 AFS-9532，生产厂为北京海光仪器有限公司，厂址为北京市顺义区竺园路 12 号院 67 号楼(天竺综合保税区)。(产品名称 3) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 3) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 3) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

4. 水分测定仪温度电极；测量范围℃：-5—105，材质：316 不锈钢，尺寸 (mm)：Φ4×120；水分测定仪氟离子选择电极；工作温度℃：5-45，材质：聚碳酸酯，尺寸 (mm)：Φ12×120；水分测定仪饱和甘汞电极；工作温度℃：5-45，材质：玻璃，尺寸 (mm)：Φ12×120，生产厂为上海仪电科学仪器股份有限公司，厂址为上海市嘉定区安亭镇园大路 5 号 2 幢 1 层。(产品名称 4) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 4) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 4) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

5. MilkoScan Mars 乳成分分析仪调零液 MSc Zero [50 sachets] for MilkoScan™ FT1, FT2, FT3, Mars and 7 RM; MilkoScan Mars 乳成分分析仪调零液 MSc Wash [50x25 grams] for MilkoScan™ FT1, FT2, Mars, Minor, FT+ and 7 RM，生产厂为福斯分析仪器（苏州）有限公司，厂址为苏州市苏州工业园区唯亭街道娄阳路 6 号中新科技工业坊三期 1 幢。(产品名称 5) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 5) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 5) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

6. 酸性氧化铝固相萃取柱 1g/3mL，50 支/盒，生产厂为天津博纳艾杰尔科技有限公司，厂址为天津开发区西区南大街 179 号。(产品名称 6) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 6) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 6) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

7. 液相色谱柱 C18 Column, 100Å, 5 μm, 4.6 mm×250 mm, 1/pk; 液相色谱柱 C18 Column, 100Å, 5 μm, 4.6 mm×150 mm, 1/pk; ▲液相色谱预柱 C18 VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 μm, 2.1 mm × 5 mm, 3/pk; 液相色谱柱 C18 100×4.6mm, 1.9 μm，生产厂为沃特世

科技(上海)有限公司,厂址为中国(上海)自由贸易试验区希雅路330号。(产品名称7)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称7)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称7)的(关键工序)在中国境内完成。

8. 液相色谱柱 C8 100 $\times$ 2.1mm, 1.9 μ m; 液相色谱柱 150 $\times$ 4.6mm 3 μ m Hypersil GOLD Amino; 液相色谱柱 C18 50mm $\times$ 2.1mm, 3 μ m; 液相色谱柱 C18 100mm $\times$ 2.1mm, 3 μ m; 液相色谱柱 C18 50 $\times$ 2.1 mm, 1.9 μ m; 液相色谱柱 C18 150 $\times$ 2.1mm, 1.9 μ m; 液相色谱柱 TG-1MS 固定相为 100% 二甲基聚硅氧烷(100% PDMS), 完全非极性、低流失质谱专用柱; 液质联用仪 Fortis 长红色管线 VIPER TQ SST 0.13X950 mm; ICPMS 调谐液 iCAP TQ TUNE Solution/500ml; 原子吸收分光光度计空心阴极灯-铅 pb/铅灯: 1个/盒; 原子吸收分光光度计空心阴极灯-镉 Cd/镉灯: 1个/盒; 原子吸收分光光度计空心阴极灯-铜 Cu/铜灯: 1个/盒; 原子吸收分光光度计空心阴极灯-锰 Mn/锰灯: 1个/盒; 原子吸收分光光度计空心阴极灯-铬 Cr/铬灯: 1个/盒; 原子吸收分光光度元素灯-镁适用于 iCE 3000 系列; 原子吸收分光光度计空心阴极灯-镍 Ni/镍灯: 1个/盒, 生产厂为赛默飞世尔科技(中国)有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区美约路222号4幢405室。(产品名称8)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称8)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称8)的(关键工序)在中国境内完成。

9. T5 电位测定仪 140 电极 DM140-SC, 生产厂为梅特勒托利多科技(中国)有限公司, 厂址为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1058室。(产品名称9)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称9)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称9)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 陕西铭锐承科技发展有限公司

日期: 2026年8月19日

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



2026-08-18 12:30:~

陕西铭锐科技发展有限公司 2026-08-18 12:30:37